


**KOMET® Basisdeel, 8xD, Ø DC: 55mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236654 55
GTIN	4047109095991
Artikelklasse	24K

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Proceszeker tot 8 (9)xD.**
- **Stijf scheidingspunt tussen baselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

**Toepassing:**

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

**Opmerking:**

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

**Technische beschrijving**

Basisdeel-Ø d <sub>1</sub>	53,5 mm
Geschikt voor boorkroon	55 - 64 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	495 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	560 mm
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	80 mm
Nominale Ø D	55
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	8xD
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

