


KOMET® Basisdeel, 4×D, Ø DC: 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236653 40
GTIN	4047109076280
Artikelklasse	24K

Omschrijving
Uitvoering:

- **Proceszeker tot 4×D.**
- **Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.**
- **Schachtuitvoering ABS.**

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Opmerking:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Geschikt voor boorkroon	40 - 45 mm
Basisdeel-Ø d ₁	38,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	235 mm
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Nuttige lengte L ₁	185 mm
Nominale Ø D	40
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

