

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 2
Koplengte L ₁	20 mm
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Onderlegplaat	259031 40
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Plaatafmeting	8 mm
ISO-code houder	PWLNLR/L 2020K08
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500