

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PWLNLR/L 2020K06
Plaatafmeting	6 mm
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboom	259015 9
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Kniehefboomschroef	259018 6
Koplengte L ₁	16 mm
Verenset	259044 5
Onderlegplaat	259031 25
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 9	259015 9
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 25	259031 25
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500