

**CCMT 120412, Soort: CA525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260206 CA525
GTIN	4960664679089
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120412 CA525 Soort: CA525

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 330 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	1,2 mm

Soort	CA525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120412
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien