

**HOLEX®**
**CCMT 120408 Set van 10 stuks, Soort: HBX020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260218 HBX020
GTIN	4045197668738
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 120408 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

 Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Voeding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/omw,

 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Voeding $f$	0,06 - 0,36 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PM

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal