

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251917 25/08
GTIN	4045197651402
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Set verende stiften	259047 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Onderlegplaat	259031 40
Schachtgrootte	25 mm
Kniehefboom	259015 2
ISO-code houder	PWLNLR/L 2525M08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Verenset	259044 2
Koplengte L <sub>1</sub>	21 mm
Plaatafmeting	8 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500