

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	21 mm
ISO-code houder	A16M PWLNR/L06
Middenverplaatsing L_3	11 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Kniehefboom	259015 14
Plaatafmeting	6 mm
Kniehefboomschroef	259018 10
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	15,25 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Kniehefboom Type 14	259015 14
Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500