

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 9
Kniehefboomschroef	259018 6
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Onderlegplaat	259031 25
ISO-code houder	PWLNLR/L 2525M06
Verenset	259044 5
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	16 mm
Set verende stiften	259047 3
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verenset10-delig Type 5	259044 5
Onderlegplaat Type 25	259031 25
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 9	259015 9
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500