

HOLEX®**CCMT 120408 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260218 HBX130 |
| GTIN | 4045197668752 |
| Artikelklasse | 22D |

Omschrijving

CCMT 120408 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 3,75 mmVoeding f : 0,06 - 0,36 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Voeding f | 0,06 - 0,36 mm/omw, |
| Spaanbreker | MM |
| Snedeccondities | licht onderbroken |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 200 m/min |

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Soort | HBX130 |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| Serie | Klemdraaihouder |
| Serie | eco-klemdraaihouder |
| Serie | Snijkop |
| Serie | Boorstang |
| ISO-code wisselplaat | CCMT 120408 |
| Aantal wisselingen/snijkmanten | 2 |
| Wisselplaatindeling | neutraal |