

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	15 mm
Onderlegplaat	259031 37
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Schachtgrootte	25 mm
Set verende stiften	259047 4
Verenset	259044 6
Kniehefboomschroef	259018 11
Koplengte L ₁	30 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Kniehefboom	259015 12
ISO-code houder	PSKNR/L 2525M15
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Onderlegplaat Type 37	259031 37
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500