

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	20,5 mm
Onderlegplaat	269005 3
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500