

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 3
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	21 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SDHCR/L 2525M11
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	269005 3
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500