

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	PSSNR/L 2525M15
Set verende stiften	259047 4
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengthe L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Verenset	259044 6
Schachtgrootte	25 mm
Onderlegplaat	259031 37
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboom	259015 12
Kniehefboomschroef	259018 11
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Onderlegplaat Type 37	259031 37
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500