

**Garant**
**eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12 mm**


## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 251102 16/12  |
| GTIN          | 4045197650696 |
| Artikelklasse | 21U           |

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

- **De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.**
- **De snijkant wordt optimaal onspoeld met koelvloeistof.**

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PSSNR/L 1616X12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 25 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 34 mm

Totale lengte L: 81 mm

Onderlegplaat: 259031 14

## Technische beschrijving

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 25 mm    |
| Schachtgrootte                | 16 mm    |
| Kniehefboomschroef            | 259018 3 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Veer                     | 259046 1        |
| Plaatafmeting            | 12 mm           |
| Koplengte L <sub>1</sub> | 34 mm           |
| Kniehefboom              | 259015 3        |
| geschikte wisselplaat    | SN.. 1204..     |
| Onderlegplaat            | 259031 14       |
| ISO-code houder          | PSSNR/L 1616X12 |
| Totale lengte L          | 81 mm           |
| Inzetsoort               | rechts          |
| Norm                     | DIN ISO 5610    |
| Inwendige koeling        | ja              |
| Instelhoek κ             | 45 graden       |
| Producttype              | Klemdraaihouder |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Kniehefboom-schroef Type 3  | 259018 3   |
| PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm   | 674242 3   |
| Onderlegplaat Type 14   | 259031 14  |
| Veer Type 1   | 259046 1   |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500 |
| Kniehefboom Type 3  | 259015 3   |