

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Kniehefboom	259015 14
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 10
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
ISO-code houder	A20Q PWLNR/L06
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte $L_2$	19 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Kniehefboom Type 14	259015 14
Kniehefboomschroef Type 10	259018 10
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500