

**HOLEX®****CCMT 060204 Set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260212 HBX020
GTIN	4045197668578
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 060204 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmVoeding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PM
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,06 - 0,36 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal