

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 22
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Schachtgrootte	10 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	7 mm
Plaatafmeting	7 mm
ISO-code houder	SDHCR/L 1010E07
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500