

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	SDJCR/L 2525M11
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 3
Koplengte L <sub>1</sub>	21,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500