


Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

- **De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.**
- **De snijkant wordt optimaal onspoeld met koelvloeistof.**

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PSSNR/L 2020X12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 34 mm

Totale lengte L: 93 mm

Onderlegplaat: 259031 14

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 14
Kniehefboom	259015 3

Koplengte L ₁	34 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSSNR/L 2020X12
Veer	259046 1
Kniehefboomschroef	259018 3
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	93 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	45 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 14	259031 14
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
Veer Type 1	259046 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 3	259015 3