

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	PSSNR/L 3232P15
Set verende stiften	259047 4
Plaatafmeting	15 mm
Onderlegplaat	259031 37
Kniehefboomschroef	259018 11
Verenset	259044 6
Koplengte L <sub>1</sub>	36 mm
Kniehefboom	259015 12
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
Onderlegplaat Type 37	259031 37
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500