

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 2
Middenverplaatsing L_3	17 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 8
Plaatafmeting	8 mm
Set verende stiften	259047 2
Onderlegplaat	259031 40
ISO-code houder	A25R PWLNR/L08
Kniehefboom	259015 2
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Kniehefboom Type 2	259015 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500