


**CCMT 060204 Set van 10 stuks, Soort: HBX130**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260212 HBX130
GTIN	4045197668592
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 060204 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Voeding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	MM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,06 - 0,36 mm/omw,
Snedecndities	licht onderbroken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal