

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaaftafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 7
Kniehefboomschroef	259018 13
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Koplengthe L <sub>1</sub>	34 mm
Onderlegplaat	259031 38
ISO-code houder	PSKNR/L 3232P19
Set verende stiften	259047 5
Kniehefboom	259015 13
Plaaftafmeting	19 mm
Schachtgrootte	32 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	75 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 13	259018 13
Kniehefboom Type 13	259015 13
Verenset10-delig Type 7	259044 7
Onderlegplaat Type 38	259031 38
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500