

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDHCR/L 1212F07
Functiebreedte L ₄	16 mm
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500