

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 2
ISO-code houder	PSSNR/L 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Koplengte L ₁	29 mm
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboomschroef	259018 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 20	259031 20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500