

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 2
Plaatafmeting	8 mm
Set verende stiften	259047 2
Onderlegplaat	259031 40
Kniehefboomschroef	259018 2
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
Verenset	259044 2
ISO-code houder	A32S PWLNR/L08
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Onderlegplaat Type 40	259031 40
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500