

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Plaatafmeting	11 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	16 mm
ISO-code houder	SDHCR/L 1616H11
Koplengte L ₁	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 3	269005 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500