

**HOLEX®****CCMT 09T304 Set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

CCMT 09T304 Set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmVoeding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,06 - 0,36 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	MM
Snedecondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal