

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	12 mm
Koplengte L ₁	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Schachtgrootte	10 mm
Plaatafmeting	7 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDHCR/L 1010E07
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaijerset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500