


**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	15 mm
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SDHCR/L 2020K11
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500