

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 260309 12/07  |
| GTIN          | 4045197652614 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Schachtgrootte                | 12 mm               |
| Plaatafmeting                 | 7 mm                |
| Wisselplaatschroevenset       | 269028 22           |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 16 mm               |
| geschikte wisselplaat         | DC.. 0702..         |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 17 mm               |
| ISO-code houder               | SDJCR/L 1212F07     |
| Totale lengte L               | 80 mm               |
| Norm                          | DIN ISO 5610        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek κ                  | 93 graden           |
| Toepassing                    | Vlakdraaien         |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |
| Producttype                   | Klemdraaihouder     |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15  | 674248 TX15 |
| Wisselplaatschroevenset Type 22   | 269028 22   |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |