

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 25/15
GTIN	4045197656797
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	35 mm
Kniehefboom	259015 12
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2525M15
Verenset	259044 6
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Set verende stiften	259047 4
Onderlegplaat	259031 37
Functiebreedte L ₄	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Kniehefboom Type 12	259015 12
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Onderlegplaat Type 37	259031 37
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500