

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	40 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 3232P15
Schachtgrootte	32 mm
Onderlegplaat	259031 37
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Kniehefboom	259015 12
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Kniehefboomschroef	259018 11
Set verende stiften	259047 4
Verenset	259044 6
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 37	259031 37
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Kniehefboom Type 12	259015 12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500