

Garant
eco-Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12 mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251103 25/12
GTIN	4045197650740
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: PSSNR/L 2525X12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L_4 : 32 mm

Koplengte L_1 : 34 mm

Totale lengte L: 105,5 mm

Onderlegplaat: 259031 14

Technische beschrijving

Veer	259046 1
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Kniehefboomschroef	259018 3
ISO-code houder	PSSNR/L 2525X12

Koplengte L ₁	34 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Kniehefboom	259015 3
Onderlegplaat	259031 14
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	105,5 mm
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	45 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 14	259031 14
Kniehefboom-schroef Type 3	259018 3
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Veer Type 1	259046 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Kniehefboom Type 3	259015 3