


CCMT 120408, Soort: CA6525

Bestelgegevens

Bestelnummer	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCMT 120408 CA6525 Soort: CA6525
 Spaanbreker: GK
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	GK
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien