

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	15 mm
Koplengthe L ₁	30 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 37
Set verende stiften	259047 4
Kniehefboom	259015 12
Functiebreedte L ₄	40 mm
ISO-code houder	PSKNR/L 3232P15
Schachtgrootte	32 mm
Verenset	259044 6
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 12	259015 12
Onderlegplaat Type 37	259031 37
Kniehefboomschroef Type 11	259018 11
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Verenset10-delig Type 6	259044 6
Verende stiften, set10-delig Type 4	259047 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500