

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SDHCR/L 1616H11
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	12 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L ₄	20 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
Onderlegplaat	269005 3
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	107,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Onderlegplaat Type 3	269005 3
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500