

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	20,5 mm
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 3
geschikte wisselplaat	DC.. 11T3..
ISO-code houder	SDJCR/L 2020K11
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Onderlegplaat Type 3

269005 3

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500