

Garant
Snijkop QuickTurn, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251104 20/12
GTIN	4045197650757
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DSSNR/L 2025K12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 49 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 21

Technische beschrijving

Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 21
Plaatafmeting	12 mm
Klemstuk	259038 8
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..

Koplengte L ₁	49 mm
ISO-code houder	DSSNR/L 2025K12
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat	259171
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 21	259031 21
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Spanklemstuk Type 8	259038 8
Onderlegplaat	259231
Spanklemstuk	259352