

HEDI

Mobiele led-straler, 230 V, Wattage: 30W



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081211 30 |
| GTIN | 4003644002177 |
| Artikelklasse | 08B |

Omschrijving

Uitvoering:

Spuitgietaluminium behuizing met aluminium reflector en lichtbron. Aan- / uit-schakelaar op de behuizing.

SMD-led-straler voor mobiel gebruik met robuuste standaard (bescherming rondom).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|------------|
| Wattage | 30 W |
| Lichtstroom | 2500 lm |
| Gewicht | 4400 g |
| Aansluitkabel lengte | 5 m |
| Lichtbron | Led-module |
| Energievoorziening | Netvoeding |

| | |
|----------------------|---------|
| Nominale spanning | 230 V |
| IP-klasse | IP 54 |
| Totale lengte | 240 mm |
| Totale breedte | 200 mm |
| Totale hoogte | 280 mm |
| Productnaamattribuut | 230 V |
| Producttype | Straler |