

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251111 32/19 |
| GTIN | 4045197650849 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Kniehefboomschroef | 259018 13 |
| Koplengthe L ₁ | 34 mm |
| Schachtgrootte | 32 mm |
| Verenset | 259044 7 |
| ISO-code houder | PSKNR/L 3232P19 |
| Plaatafmeting | 19 mm |
| Set verende stiften | 259047 5 |
| geschikte wisselplaat | SN.. 1906.. |
| Kniehefboom | 259015 13 |
| Onderlegplaat | 259031 38 |
| Functiebreedte L ₄ | 40 mm |
| Totale lengte L | 170 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 75 graden |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Onderlegplaat Type 38 | 259031 38 |
| Verenset10-delig Type 7 | 259044 7 |
| PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm | 674242 4 |
| Kniehefboomschroef Type 13 | 259018 13 |
| Kniehefboom Type 13 | 259015 13 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |