

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SDJCR/L 1010E07
Koplengte L <sub>1</sub>	13 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Schachtgrootte	10 mm
Plaatafmeting	7 mm
Totale lengte L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500