

**KOMET KUB® V464 boorkroon, Ø DC: 130mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236660 130
GTIN	4047109090590
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + 5mm in Ø instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6xD.

Proceszeker tot 6xD.**Toepassing:**

Met centreerpunt nr. 236661 – 236662.

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Opmerking:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

Buiten-Ø d ₁	127,5 mm
Wisselplaatschroevenset	239655 10IP (2,8 Nm)
ABS® T Ø d	80 mm
ISO-code wisselplaat	WOEX06T304

Centreerpunt-maat	115
Aantal snijkanten Z	1
Nominale Ø D	130
Afkoppellengte L _A	90 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Blindgatboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236661 115
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 115	236662 115
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8