

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Koplengte L ₁	17 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
ISO-code houder	SDJCR/L 1212F07
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500