

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251110 20/12
GTIN	4045197656711
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Set verende stiften	259047 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSKNR/L 2020K12
Plaatafmeting	12 mm
Verenset	259044 2
Koplenkte L ₁	26 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboom	259015 2
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboomschroef	259018 2
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 20	259031 20
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500