

**Garant****Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Voordeel:**

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DSSNR/L 2025K12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 49 mm

Totale lengte L: 125 mm

Onderlegplaat: 259031 21

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 21
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	DSSNR/L 2025K12
Plaatafmeting	12 mm

Klemstuk	259038 8
Koplengte L <sub>1</sub>	49 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 21	259031 21
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat	259171
Spanklemstuk	259352
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Onderlegplaat	259231
Spanklemstuk Type 8	259038 8