


**SNMG 120404, Soort: CA6525**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

SNMG 120404 CA6525 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: CA6525  
 Spaanbreker: MQ  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	MQ
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Soort	CA6525

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien