

Garant
Snijkop QuickTurn, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Voordeel:

Zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. **Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.** De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen. Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Inwendige koeling: nee

ISO-code houder: DSSNR/L 2525M12

geschikte wisselplaat: SN.. 1204..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 49 mm

Totale lengte L: 150 mm

Onderlegplaat: 259031 21

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	49 mm
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	DSSNR/L 2525M12
Schroef voor onderlegplaat	259025 4
Klemstuk	259038 8
Plaatafmeting	12 mm

Onderlegplaat	259031 21
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Serie	QuickTurn
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 4	259025 4
Spanklemstuk Type 8	259038 8
Schroef voor onderlegplaat	259171
Onderlegplaat	259231
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat Type 21	259031 21
Spanklemstuk	259352