

**KOMET KUB® V464 boorkroon, Ø DC: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236660 100
GTIN	4047109090545
Artikelklasse	24L

Omschrijving**Uitvoering:**

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + 5mm in Ø instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6xD.

Proceszeker tot 6xD.**Toepassing:**

Met centreerpunt nr. 236661 – 236662.

Met wisselplaten nr. 236740 – 237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Opmerking:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Technische beschrijving

ABS® T Ø d	63 mm
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX080404
Wisselplaatschroevenset	239655 15IP (6,3 Nm)

Centreerpunt-maat	80
Buiten-Ø d ₁	97,2 mm
Nominale Ø D	100
voor inch-Ø	3 15/16 inch
Afkoppellengte L _A	85 mm
Schacht	ABS
Boortoepassing	Blindgatboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 80	236661 80
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centreerpunt HSS Type 80	236662 80
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 15IP	239655 15IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600